

# CLEAR GREASE



- Voedingsgekeurd NSF-H1, nr. 140162.
- Slijtagewerend (bevat PTFE).
- Corrosiewerend.
- Niet zuurhoudend.
- Niet elektrisch geleidend.
- Waterbestendig.
- Temperatuurbereik -20°C tot +170°C (piek +220°C)
- Vermindert stick-slip en pitting.
- Met beschermkap en borstel.
- **Presspack op basis van luchtdruk. (Geen brandbare en schadelijke gassen)**
- **Kartonnen verpakking bevat FSC certificaat.**

## Toepassingen:

Kan door zijn extreme topkwaliteit gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie, landbouwmachines, transport, industrie en bouw. Ideaal voor:

- Alle soorten geleidingen
- Stangen
- Lagers
- Montage van antennes
- Kettingen
- Batterijklemmen
- Hoge omtreksnelheden
- Kabels
- Open en gesloten systemen
- Silent blocks
- Aandrijfsystemen
- Montage van rubbers

# CLEAR GREASE

| <u>Art.Nr.</u> | <u>Product</u>          | <u>Inhoud</u> |
|----------------|-------------------------|---------------|
| E100011        | CLEAR GREASE PRESS PACK | 200 ml        |

## TECHNISCHE KENMERKEN

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kleur:                                 | Wit - Transparant                              |
| Samenstelling:                         | Medicinale olie, verdikker, PTFE, hechtmiddel. |
| NLGI-Klasse:                           | 1-2                                            |
| Dichtheid:                             | ca. 0,90                                       |
| Thermische stabiliteit:                | Goed                                           |
| Temperatuurbestendigheid:              | -20°C tot +170°C (Piek +220°C)                 |
| Druppelpunt:                           | > 250°C                                        |
| EP performance 4-kogeltest, belasting: | 3924 N                                         |

## Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik de houder met kwastje monteren. Afdekkapje losschroeven en beschermkap naar achter schuiven zodat de borstel vrijkomt. Product aanbrengen en uitsmeren met het handig kwastje. Na gebruik beschermkap terug over de borstel schuiven en afdekkapje terug opschroeven. Niet mengen met bentoniet- en natriumvet! De technische- en veiligheidsfiche raadplegen.