

HANDPOMP 300 ML



- Flexible, tient bien dans la main.
- Anse allongée: vaporisation du produit sans efforts.
- Par la coque transparente, il est immédiatement visible quel produit il se trouve dans la pompe.
- Déclencheur: le produit ne s'écoule pas après la vaporisation.
- Point de pression renforcé: une pression régulière dans les conduits.

Applications:

- Pour tous les tubes de 300 ml.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Emballage</u>
Z900100	Handpomp 300 ml	1 pièce

Mode d'emploi:

Desserrez le bouchon à vis de la coque transparente.

Placez le tube dans la coque et serrez le bouchon à vis.

Vaporisez en comprimant la détente.

Pour arrêter de vaporiser, relâchez la détente et appuyez sur le déclencheur à l'arrière de la pompe.